


## winIPRO Schnittstellen

- ▶ Refraktionsgeräte
- ▶ Optometrie



**IPRO-Software**

EDV im augenoptischen Fachbetrieb ist viel mehr als ein Verwaltungsprogramm oder eine Videoberatung. Von der Refraktion über die Glasauswahl bis zur Fassungsberatung existieren leistungsfähige Software-Lösungen, die die Arbeit des Augenoptikers unterstützen. IPRO hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verschiedenen Soft- und Hardwarewelten zu integrieren, damit der Anwender mit minimalem Eingabeaufwand einen maximalen Nutzen hat. Das ist der Grund für die vielen und vielfach einzigartigen IPRO-Schnittstellen.

## Refraktionsgeräte

	Autorefraktometer R-F10		Refrakto-Keratometer CX-200, 500, 520, 1000
	Autorefraktometer R-10/20/22/30/50		Phoromat 200/500
	Autorefrakto-Keratometer RK-1/3/5, F1		Scheitel AL-4300, 4500, 4600
	Autorefraktometer RL-10		Phoropter AP-5000
	Tonometer TX-F		Refraktometer RX-202, 520, 900
	Phoropter VISUTRON 900		Refrakto-Keratometer RT-6000
	Phoropter VISUTRON PLUS		Lensmeter TL-2000, 3000
	Refrakto-Keratometer ARK-700/700A		Refrakto-Keratometer KR-7000P, KR-8100P
	Refraktometer RT-1200, RT-2100		Phoropter CV-2000, 2500, 5000
	Phoropter RT-5100		Refraktometer RM-A3000
	Tonometer NT-2000		Autorefraktometer Meditec Acuitus 5000/5010/5015
	Autorefrakto-Kerato-Tonometer RKT-7700		Meditec Lens Analyser 350/355/360
	Auto Optester Remote Vision		Meditec Autorefrakto-Keratometer HARK
	Tonometer AT-550/555		Meditec Autorefraktometer HAR-5xx
			Autorefrakto-Keratometer i.Profiler

## Videospaltlampen

	Fire Capture
CSO	Epsilon Lyrae Lite
	IM 900
	DigiPro2 Lite
	DC1
	ImageCam
	Eye Pix Lite
	Pro Pix

## Topographen/Keratographen

	EasyGraph
	Keratograph
	Pentacam
	Topograph
	Eye Top, Eye Top <sup>2</sup>
	CA 100 KR 8100 P

## Datenbank-Software

Medmont	Studio
	ImageNet iBase
Heidelberg	Eye Explorer

## Perimeter

	Centerfield
	Twinfield
	Octopus PeriTrend

## Funduskamera

	Canon CR-DGi Canon C1
--	--------------------------

### Einfach ein Reiter in winIPRO

Ein Knopfdruck auf den winIPRO Reiter *i.Profiler* führt direkt in eine neue Dimension. Über diese Schnittstelle können Sie die Daten, die Sie mit dem *i.Profiler* gemessen haben, sauber und bequem in winIPRO importieren. Die Bestellung der *i.Scription*-Gläser bei Zeiss erfolgt dann auf Knopfdruck und am Ende können Sie auch die gelieferten Werte in winIPRO verwalten.

Bestellwerte	Refraktion*	Verordnung	<b>i.Profiler</b>	Lieferwerte
	Sph	Zyl	A°	
R	-1,12	+0,62	88	
L	-2,37	+1,37	89	

Name	Glas Status	ANr	Kunde: Nachname	Vorname	i.Scription	Daten vorh	Glas: Gesamt	Korr: Sph Cyl Ach Add Pris
1	ZEISS ZEISS ZEISS	01548	Vdsak	Wili	Ja	Ja	Clarlet 15 Gradul HS 865/E Gold ET, i.Scription Optimierung	+2,00 -1,00/90 2,50
2	ZEISS ZEISS ZEISS	01554	Mancuso	Stefan	Ja	Ja	Clarlet 15 Gradul HS 865/E Gold ET, i.Scription Optimierung	+2,00 -1,00/90 2,50
3	ZEISS ZEISS ZEISS	01556	Weco	Winfried	Ja	Ja	Clarlet 16 870 i.Scription Optimierung	-1,50 +0,50/0°
4	ZEISS ZEISS ZEISS	01557	Contact	Anja	Ja	Ja	Clarlet 15 870 i.Scription Optimierung	-2,00 -1,00/0°
							Clarlet 15 AS 865 i.Scription Optimierung	+1,15 -0,50/0°
							Clarlet 15 AS 865 i.Scription Optimierung	+1,15 -0,50/0°



Mehr Infos zum Thema Schnittstellen:  
[www.ipro.de/software/schnittstellen.html](http://www.ipro.de/software/schnittstellen.html)  
 und in der winIPRO Online-Hilfe

Service und Support haben ein Gesicht

winIPRO ist persönlich

Nehmen Sie uns beim Wort. Wir freuen uns darauf.  
 Jeder unserer Mitarbeiter ganz persönlich.

Angebote und Informationen:  
 info@ipro.de  
 Tel. (07152) 9333-0  
 Fax (07152) 9333-30

Service-Fragen:  
 hotline@ipro.de  
 Tel. (07152) 9333-39  
 Fax (07152) 9333-30

Zubehör:  
 verkauf@ipro.de  
 Tel. (07152) 9333-0  
 Fax (07152) 9333-40

IPRO GmbH Steinbeisstraße 6 71229 Leonberg

[www.ipro.de](http://www.ipro.de)